

HDC C COAX 75 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Változat	Hüvely, arany
Rendelési szám	2748680000
Típus	HDC C COAX 75 F
GTIN (EAN)	4050118890655
Qty.	10 Darab

HDC C COAX 75 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Hossz	23 mm	Hossz, inch	0.9055 inch
Nettó tömeg	2.11 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -55 °C ... 135 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Általános adatok


Érintkező átmérő, dugó Ø	4.8 mm	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	2.5 mm
Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	Verzió betét	COAX
Szín	arany	Felületi minőség	arany
Dugasolási ciklusok	≥ 500	Típus	Hüvely
Alapanyag	Rézötvözet	Gyártás módszerek	fordított

Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Rajzok

Rajz



HDC C COAX 75 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Elektromos modulok



Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MCOAX 4 FC	Változat	
Rendelési szám	2748550000	Adatmodul, 48 V, 1.5 A, Pólusszám: 4, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1	
GTIN (EAN)	4050118890747		
Qty.	5 ST		

CTX / HTG / HTX



Krimpelő szerszámok koaxiális csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	HTX 188	Változat	
Rendelési szám	9011990000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, Hatszög sajtolás	
GTIN (EAN)	4008190026066		
Qty.	1 ST		