

LL TTB 6/2 CM BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A Klippon® Connect átfogó TTB-termékcsaládjában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés. Az összes funkcióval és biztonsággal kapcsolatos komponens rögzítetten van csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez növeli az áramváltó és transzformátor körök megbízhatóságát a felszerelési és karbantartási munkák során.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | Rögzítőkar (kapocs) |
| Rendelési szám | 2762610000 |
| Típus | LL TTB 6/2 CM BR |
| GTIN (EAN) | 4064675018391 |
| Qty. | 50 Darab |

LL TTB 6/2 CM BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 25.2 mm | Mélység (coll) | 0.9921 inch |
| Magasság | 5.19 mm | Magasság (coll) | 0.2043 inch |
| Szélesség | 15.9 mm | Szélesség (coll) | 0.626 inch |
| Nettó tömeg | 0.82 g | | |

Hőmérséklet

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Ambient temperature | -60 °C...85 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Alapanyag | Wemid | Szín | barna |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

