


HDC MHX 4P MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	Áramellátás modul, 830 V, 40 A, Pólusszám: 4, PUSH IN aktuátorral, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
Rendelési szám	2772800000
Típus	HDC MHX 4P MP
GTIN (EAN)	4064675036234
Qty.	1 Darab

HDC MHX 4P MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E310075

Méreték és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	40.75 mm	Magasság (coll)	1.6043 inch
Szélesség	14.5 mm	Szélesség (coll)	0.5709 inch
Nettó tömeg	35 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	------------------------------------

Verzió

Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	9.6 mm	Csatlakozás típusa	PUSH IN aktuátorral
Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	2.5 mm ²

Általános adatok

Pólusszám	4	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szigetelési ellenállás	10 ¹² Ω	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Típus	Dugó	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	Polikarbonát
Sorozat	ModuPlug	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	830 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	40 A
Dugaszhelyek szükséges száma	1		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHX 4P MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Drawings

www.weidmueller.com

