

CRIMPFIX E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezők feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Változat	Automatic stripper and crimper, 0.5mm ² , 2.5mm ²
Rendelési szám	2439140000
Típus	CRIMPFIX E
GTIN (EAN)	4050118451917
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-01-06T00:00:00+01:00
Alternatív termék	CRIMPFIX ECO

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	349 mm	Mélység (coll)	13.7401 inch
Magasság	230 mm	Magasság (coll)	9.0551 inch
Szélesség	288 mm	Szélesség (coll)	11.3386 inch
Nettó tömeg	14000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 – 2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Hajtás	Electro-mechanical
Impulzus idő	approx. 1.8 sec	Krimpelés	Trapezoidal
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm ²
Krimpelési tartomány, max.	2.5 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm ²
Krimpelési hossz	8 mm	Fogyóeszközök	Láncolt érvéghüvelyek, Műanyagallérral
Érvéghüvely hossza	14 mm	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA CF U/LS TIN	Változat
Rendelési szám	1132150000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248920082	
Qty.	1 ST	
Típus	HAKL/TPKL CF ECO	Változat
Rendelési szám	9205810000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248814008	
Qty.	1 ST	