

CRIMPFIX ECO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Változat	Automata gépek, Automata csupaszoló és krimpelő
Rendelési szám	2833890000
Típus	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	323 mm	Mélység (coll)	12.7165 inch
Magasság	188 mm	Magasság (coll)	7.4016 inch
Szélesség	230 mm	Szélesség (coll)	9.0551 inch
Nettó tömeg	12496 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

PW65 karbantartás - automatikus csupasolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Hajtás	Electro-mechanical
Impulzus idő	kb. 1,5 s	Krimpelés	Trapezoidal
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm ²
Krimpelési tartomány, max.	2.5 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm ²
Krimpelési hossz	8 mm	Fogyóeszközök	Láncolt érvéghüvelyek
Érvéghüvely hossza	14 mm	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyének és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA CF ECO	Változat
Rendelési szám	2875560000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4064675654674	
Qty.	1 ST	
Típus	HUELSENTRENNMESSER CRIM...	Változat
Rendelési szám	2875570000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4064675654681	
Qty.	1 ST	