

A terméket már nem
gyártjuk



Okos töltőmegoldások egyedi kihívásokhoz – Az okos és hálózatba kapcsolható EV töltődoboz termékcsalád: AC SMART. Készen áll bármilyen alkalmazási területhez a magán- és kereskedelmi szektorban: az egyszerű, egyetlen töltőponttal történő töltéstől az okos hálózatokba való integráláson át a teljes töltőparkok komplex irányításáig. A három platformalapú sorozat, az ECO, a VALUE és az ADVANCED lefedi a leggyakoribb használati eseteket, és könnyen testreszabható az egyedi feladatokhoz a standardizált interfészeknek és a sokféle konfigurálási lehetőségnek köszönhetően.

Az olyan okos tulajdonságok, mint az RFID- vagy mobilalkalmazás-alapú felhasználóazonosítás, a töltőáram szabályozhatósága, a beépített terhelés- és töltéskezelés vagy az önellátásra képes PV többlettöltés teszi az AC SMART dobozokat rugalmas, testreszabható, továbbá hatékony és fenntartható töltőmegoldássá.

Általános rendelési adatok

Változat	Wallbox, max. töltőkapacitás 22 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati csatlakozás, max. áram 32 A, 5 m-es kábellel és 2. típusú dugóval, Mobil App
Rendelési szám	2863100000
Típus	CH-W-S-A22-P-E
GTIN (EAN)	4064675595533
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2025-04-16T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	150 mm	Mélység (coll)	5.9055 inch
Magasság	433 mm	Magasság (coll)	17.0472 inch
Szélesség	268 mm	Szélesség (coll)	10.5512 inch
Nettó tömeg	6100 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-30 °C...50 °C
Páratartalom	5 - 95% rel. humidity		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	d677010f-3c13-4196-b022-f62e8f2ef6a2

Besorolások

ETIM 8.0	EC002883	ETIM 9.0	EC002883
ETIM 10.0	EC002883	ECLASS 14.0	27-14-47-01
ECLASS 15.0	27-14-47-01		



Tartozékok**Surge protection boxes****Általános rendelési adatok**

Típus	PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ...	Változat
Rendelési szám	8000104168	AC-feszültségű változat, Segéd- és hibajelző érintkező, Túlfeszültségvédelem II, TN-C-S, TN-S, IT, N-nel, IT, N nélkül, TT
GTIN (EAN)	4099986573475	
Qty.	1 ST	