

HDC MBUS8 F AWG20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Változat	Crimp contact
Rendelési szám	2565990000
Típus	HDC MBUS8 F AWG20
GTIN (EAN)	4050118575842
Qty.	100 Darab

HDC MBUS8 F AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg

0 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték

-40 °C ... 90 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø	0.6 mm	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	4 mm
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Verzió betét	MBUS
Vezeték-keresztmetszet, max.	0.5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm ²
Felületi minőség	arany	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Típus	Hüvely	Alapanyag	Rézötvözet
Sorozat	ModuPlug	Gyártás módszerek	fordított
Érintkező anyaga	Rézötvözet		

Általános adatok

Érintkező felület	Aranyozott	Átviteli sebesség	10 Gbps
Névleges áram	0.5 A	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Típus	Hüvely		

Besorolások



ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MBUS8 F AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC MBUS8 F AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Szerszámok



Compact

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Változat
Rendelési szám	2592680000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Változat
Rendelési szám	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Qty.	1 ST	