

P BAG SET 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvégművelés vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatóak.

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Tartozékok
Rendelési szám	2579490000
Típus	P BAG SET 10
GTIN (EAN)	4050118628074
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	170 mm	Mélység (coll)	6.6929 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1.9685 inch
Szélesség	260 mm	Szélesség (coll)	10.2362 inch
Nettó tömeg	1289.1 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámtáska, szerelt
-----------------	------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

P BAG SET 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

nem szerelt




A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatóak.

Általános rendelési adatok

Típus	P BAG	Változat
Rendelési szám	2548180000	Szerszámok, Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118557916	
Qty.	1 ST	

Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengealkalattal minimális fizikai erőfelfejtással, roncsolásmentesen vágathatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Változat
Rendelési szám	9002650000	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 ST	

Tartozékok

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX ULTIMATE	Változat
Rendelési szám	1468880000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4050118274158	
Qty.	1 ST	

Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 10 SQR	Változat
Rendelési szám	1445080000	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm ² , 10mm ² , Négyzetes krimpelés
GTIN (EAN)	4050118250152	
Qty.	1 ST	

Tartozékok**Érintkezés nélküli feszültségteszter**

- 4 mm-es távolságból működik
- A kapacitív módszernek köszönhetően nincs szükség arra, hogy áram folyjon
- Mindössze néhány milliméteres tőréssel észleli az eltakart szakadt huzalokat
- Észleli a feszültséget vezető huzalokat aljzatokban, kábeldobokon, elosztókban stb.
- Kijelzés: hallható jelzés, illetve látható és hallható jelzés
- elemlámpa funkció a VT LCL készülékkel

Általános rendelési adatok

Típus	VT LCL	Változat
Rendelési szám	2436670000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Vezetékkereső
GTIN (EAN)	4050118450033	
Qty.	1 ST	