

HDC HP550 ABGR CR 1P M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A védőház tengervíz-álló alumíniumból nyomásos öntéssel van gyártva.
Magas színvonalú víz és por elleni védelem, valamint különösen magas ütésállóság fémjelzik ezt a házsorozatot.
Az átgondolt kétfokozatú felületbevonat évekre biztosítja a megbízhatóságot.
Az összes csavar, a sajtolt érintkezők és más külső tartozék alkatrész korrózióálló rozsdamentes acélból készül.

Általános rendelési adatok

Változat	, Telepítési szerkezeti méret: 550
Rendelési szám	2599910000
Típus	HDC HP550 ABGR CR 1P M40
GTIN (EAN)	4050118776645
Qty.	1 Darab

HDC HP550 ABGR CR 1P M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 299 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ház kivitele	Hátsó paneles ház	Telepítési szerkezeti méret	550
UL 94 éghetőségi osztály	None	Szín	fekete
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Felületi minőség	Porszórt
Halogénmentes	false	ENT házak	Igen
BG	550	Védelmi osztály	IP68, bedugva

Általános adatok

Szín fekete Felületi minőség Porszórt

Fontos megjegyzés

Termékinformáció A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperonálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcspontokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcspontok ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 ABGR CR 1P M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

