

**TOP CASE ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvégművelés vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatóak.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2903580000
Típus	<a href="#">TOP CASE ULTIMATE</a>
GTIN (EAN)	4099986009356
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	352 mm	Mélység (coll)	13.8582 inch
Magasság	255 mm	Magasság (coll)	10.0394 inch
Szélesség	465 mm	Szélesség (coll)	18.3071 inch
Nettó tömeg	11952 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámos koffer
-----------------	-------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatóak.

## Általános rendelési adatok

Típus	TOP CASE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1345330000</a>	Assortment box
GTIN (EAN)	4050118149913	
Qty.	1 ST	

## Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemtechnológiai feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknek
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

## Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005000000</a>	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 ST	

## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## VDE-szigetelt kombinált fogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fájó.

## Általános rendelési adatok

Típus	KBZ 180	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9046290000</a>	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248356485		
Qty.	1 ST		

## Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vágathatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

## Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9002650000</a>	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám	
GTIN (EAN)	4008190020163		
Qty.	1 ST		

## VDE-szigetelt telefonfogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fájó.

## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	FRZ S 160	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9046370000</a>	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
Qty.	1 ST	

## VDE-szigetelt oldalvágó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

## Általános rendelési adatok

Típus	SE HD 180	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9046330000</a>	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
Qty.	1 ST	

## Szerszámok



- Nedves helyekre való kábelek gyors és pontos csupaszolásához, 8 - 13 mm átmérővel, pl. NYM kábel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> és 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> között
- A vágásmélység állítása nem szükséges
- Ideálisan használható csatlakozó- és elosztódobozokban

## Általános rendelési adatok

Típus	STRIPPER ROUND TOP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918050000</a>	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
Qty.	1 ST	

## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Dugókulcs készletek



Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.

## Általános rendelési adatok

Típus	SK WSD-S 1,5-10,0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
Qty.	1 ST	

## Érintkezés nélküli feszültségteszter



- 4 mm-es távolságból működik
- A kapacitív módszernek köszönhetően nincs szükség arra, hogy áram folyjon
- Mindössze néhány milliméteres tőréssel észleli az eltakart szakadt huzalokat
- Észleli a feszültséget vezető huzalokat aljzatokban, kábeldobokon, elosztókban stb.
- Kijelzés: hallható jelzés, illetve látható és hallható jelzés
- elemlámpa funkció a VT LCL készülékkel

## Általános rendelési adatok

Típus	VT LCL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2436670000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Vezetékkereső
GTIN (EAN)	4050118450033	
Qty.	1 ST	

## LCD-kijelzővel



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LCD-kijelzővel
- a VDE szabvány szerint,
- nagy csúcshőfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	VT DIGI PRO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918870000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlő
GTIN (EAN)	4032248405756	
Qty.	1 ST	

## Mérőműszerek



A Weidmüller precíziós szerszámaikat világszerte használják. A Weidmüller komolyan veszi az ezzel járó felelősséget és átfogó szolgáltatások kínál hozzájuk.

A szerszámoknak sok évnyi folyamatos használat után is tökéletesen kell működniük. A Weidmüller ezért kínálja ügyfeleinek a „Szerszám tanúsítvány” szolgáltatást. Ennek a műszaki ellenőrzési folyamattal a Weidmüller garanciát vállalhat szerszámai minőségére.

## Általános rendelési adatok

Típus	FOLDING RULER	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2683990000</a>	
GTIN (EAN)	4050118702040	
Qty.	1 ST	

## Csavarhúzókészletek



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

Típus	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2749580000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118896329	
Qty.	1 ST	

## TOP CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kés



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

## Általános rendelési adatok

Típus	SLICER 1K	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918160000</a>	Cutting blade
GTIN (EAN)	4032248371495	
Qty.	1 ST	

## Szerszámok



Csupaszoló szerszám PVC kábelekhöz

## Általános rendelési adatok

Típus	AM 25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9001540000</a>	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190138271	
Qty.	1 ST	

## Présszerszám



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak. Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik. A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	WPZ 250	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2886220000</a>	Vízpumpa fogók	
GTIN (EAN)	4064675855224		
Qty.	1 ST		

## Szakadásvizsgáló



A szakadásvizsgálóink teljesen szigetelt műanyag háza ütésálló és törhetetlen, így a készülékek ideális választást jelentenek napi használathoz, még szélsőséges körülmények között is. Az integrált elemlámpa elősegíti a meghibásodott kábelek gyors és biztonságos megkeresését. A szakadásvizsgáló eredményei látható és hallható módon jelezhetők.

## Általános rendelési adatok

Típus	VT CTL	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2436690000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Vizsgálóberendezés	
GTIN (EAN)	4050118450040		
Qty.	1 ST		

## Szekrénykulcsok



A krimpelt vezetékek csavarokkal vagy közvetlen dugaszoló funkcióval rögzülnek a helyükön. A Weidmüller csavarozó szerszámok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	CROSS-KEY UNIVERSAL	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9918130000</a>	Univeral key	
GTIN (EAN)	4032248371112		
Qty.	1 ST		

## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	PZ 10 HEX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1445070000</a>	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0,25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118250312	
Qty.	1 ST	

## Feszültségvizsgáló



A vizsgálókészülék nélkülözhetetlenek elektromos rendszerek és berendezések telepítésénél, szervizelésénél és javításánál.

A Weidmüller vizsgálókészülékek teljes skáláját kínálja, a feszültségvizsgálóktól, a lakatfogós mérőkön át a teljesítmény aljzat/megszakító teszterekig. A fejlesztés és a tervezés során Weidmüller mindig figyelembe veszi a felhasználók kívánságait és tapasztalatait, így a Weidmüller készülékek tényleg a gyakorlati használat igényeire vannak szabva rendkívül megbízhatók.

## Általános rendelési adatok

Típus	SD ELEC PRO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2855000000</a>	Voltage testers, Nem
GTIN (EAN)	4064675530343	
Qty.	1 ST	

## Mérőműszerek



A Weidmüller precíziós szerszámaikat világszerte használják. A Weidmüller komolyan veszi az ezzel járó felelősséget és átfogó szolgáltatások kínál hozzájuk.

A szerszámoknak sok évnyi folyamatos használat után is tökéletesen kell működniük. A Weidmüller ezért kínálja ügyfeleinek a „Szerszám tanúsítvány” szolgáltatást. Ennek a műszaki ellenőrzési folyamattal a Weidmüller garanciát vállalhat szerszámai minőségére.

## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	FLEXIMET 5 M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2534210000</a>	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
Qty.	1 ST	

## Műanyag galléros érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025430000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Qty.	1 ST	

## Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

## Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX 16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005610000</a>	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190183875	
Qty.	1 ST	

## TOP CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	AM 12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9030060000</a>	Szerszámok, Csúspaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190337827	
Qty.	1 ST	

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	PZ 16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9012600000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4008190035440	
Qty.	1 ST	

## Szigeteletlen csavarhúzó készlete



Weidmüller SoftFinish csavarhúzó készlet általános alkalmazásokhoz. A hegyek jó minőségű króm-vanádium-molibdén-acél ötvözetből készültek, teljes keresztmetszetükben edzetek, matt krómozással.

## Általános rendelési adatok

Típus	SD SET T10/15/20/25/30/...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2749230000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118895520	
Qty.	1 ST	

## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámbetét-választék, E6.3

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz



## Általános rendelési adatok

Típus	BIT-BOX 11	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748110000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118894493	
Qty.	1 ST	

## Szerszámbetéttartó



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	SD BITHOLDER 1/4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2888380000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4064675875420	
Qty.	1 ST	

## Tartozékok

## Mérőműszerek



A Weidmüller precíziós szerszámaint világszerte használják. A Weidmüller komolyan veszi az ezzel járó felelősséget és átfogó szolgáltatások kínál hozzájuk.

A szerszámoknak sok évnyi folyamatos használat után is tökéletesen kell működniük. A Weidmüller ezért kínálja ügyfeleinek a „Szerszám tanúsítvány” szolgáltatást. Ennek a műszaki ellenőrzési folyamattal a Weidmüller garanciát vállalhat szerszámai minőségére.

## Általános rendelési adatok

Típus	SPIRIT LEVEL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2888400000</a>	Szerszámok, Tartozékok
GTIN (EAN)	4064675875444	
Qty.	1 ST	

## Fémfűrész



## Általános rendelési adatok

Típus	PUK HACKSAW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2888390000</a>	Szerszámok, Tartozékok
GTIN (EAN)	4064675875437	
Qty.	1 ST	

## Kalapács



**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	HAMMER	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2888420000</a>	Szerszámok, Tartozékok
GTIN (EAN)	4064675875468	
Qty.	1 ST	