


**CB-DT 200/4.5 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Érzékelhető jelölési megoldásainkkal élelmiszeripari és italgártási megrendelőinket támogatjuk a HACCP szigorú előírásainak teljesítésében. A fémszűrőnek köszönhetően az érzékelhető kábelköteőinket fémezékelőkkel és röntgen-érzékelőkkel megbízhatóan lehet detektálni. Az azonosítás a minimálisra csökkenti az élelmiszeripari gyártás szennyeződési kockázatát. A MultiCard jellemzői, pl. a korrózióállóság, maximális biztonságot kínálnak. Akkreditált laboratóriumunkban rendszeresen ellenőrizzük és igazoljuk a biztonsági jellemzőket. Élelmiszerral való közvetlen érintkezésre nem alkalmas.

- Fém- és röntgenes detektorral érzékelhető
- A kék színről vizuálisan felismerhető
- Korrózióálló fémszűrő

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	3012670000
Típus	<a href="#">CB-DT 200/4.5 BL</a>
GTIN (EAN)	4099986921894
Qty.	100 Darab

## CB-DT 200/4.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7.874 inch
Szélesség	4.5 mm	Szélesség (coll)	0.1772 inch
Nettó tömeg	1 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Szerelőanyagok

UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	UL 94, HB	Halogén	Nem
Alapanyag	PA 6.6	Szakítószilárdság	220 N
Kötegelési átmérő, max.	50 mm	Szakítószilárdság	49 lbf
Detektálható a Rodotest-nek megfelelően	4.7 mm Al	Kötegelési átmérő, min.	3 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Drawings**

