

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3138090000
Típus	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X
GTIN (EAN)	4099987365963
Qty.	1 Darab

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	10 mm	Mélység (coll)	0.3937 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0.3937 inch
Szélesség	800 mm	Szélesség (coll)	31.496 inch
Hossz	1000 mm	Hossz, inch	39.37 inch
Nettó tömeg	283 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 - 50°C
-------------------	------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Cable technical specifications

Kábel anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Ház fő anyaga	Alumínium	Kábelhossz	5 m

Connection data

Csatlakozási menet	without
--------------------	---------

Electric data

Névleges feszültség	≤ 5 V DC	Áramellátás	3.6 W
Szabályozható	Igen		

General technical data

LED modul alakja	Négyszögletes	Élettartam	60.000 h
Védelmi osztály	IP67	Hatékonyági osztály (az EU 874/2012 irányelve szerint)	Not required

Material data

Ház fő anyaga	Alumínium	Tokozás kitöltőanyaga	PUR V0
---------------	-----------	-----------------------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		


WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Rajz



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****M8 / M12 rászerező kapocs**

A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéséhez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M12-CLIP	Változat
Rendelési szám	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
Qty.	10 ST	