

**HDC MBUS HS 8 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Adathasználat, 50 V, 5 A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 0
Rendelési szám	<a href="#">2748640000</a>
Típus	HDC MBUS HS 8 F
GTIN (EAN)	4050118890686
Qty.	1 Darab

## HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	45.9 mm	Mélység (coll)	1.8071 inch
Magasság	16.8 mm	Magasság (coll)	0.6614 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0.7087 inch
Nettó tömeg	30.8 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

## PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE Csavaros csatlakozás modulkerettel

## Verzió


Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 28	Vezeték-keresztmetszet, max.	0.52 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.09 mm <sup>2</sup>		

## Általános adatok

Pólusszám	8	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Hüvely
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	3
Alapanyag	Polikarbonát	Sorozat	ModuPlug
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	50 V	Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	0.8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	5 A	Dugaszhelyek szükséges száma	0

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		



## HDC MBUS HS 8 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Elektromos modulok




## Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MEMC 2 FC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748570000</a>	Adatmodul, 50 V, 10 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 2
GTIN (EAN)	4050118890587	
Qty.	2 ST	

## Árnyékolólemez, MEMC



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MEMC ADP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748740000</a>	Shield bus
GTIN (EAN)	4050118890624	
Qty.	1 ST	

## D-SUB sajtolható érintkezők



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp-csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

**HDC MBUS HS 8 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748730000</a>	Hüvely, arany, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890549	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748720000</a>	Hüvely, arany, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890631	
Qty.	100 ST	

## HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ellendarab

## Elektromos modulok



## Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MBUS HS 8 M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748650000</a>	Adathasználat, 50 V, 5 A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 0
GTIN (EAN)	4050118890716	
Qty.	1 ST	