

**HDC C COAX 75 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Dugó, arany
Rendelési szám	<a href="#">2748690000</a>
Típus	HDC C COAX 75 M
GTIN (EAN)	4050118890648
Qty.	10 Darab

## HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Hossz	23 mm	Hossz, inch	0.9055 inch
Nettó tömeg	2.4 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -55 °C ... 135 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Általános adatok


Érintkező átmérő, dugó Ø	4.8 mm	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	2.5 mm
Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	Verzió betét	COAX
Szín	arany	Felületi minőség	arany
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Dugó
Alapanyag	Rézötvözet	Gyártás módszerek	fordított

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**Rajzok**

**Rajz**



## HDC C COAX 75 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Elektromos modulok



## Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MCOAX 4 MC	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2748540000</a>	Adatmodul, 48 V, 1.5 A, Pólusszám: 4, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1	
GTIN (EAN)	4050118890754		
Qty.	5 ST		

## CTX / HTG / HTX



## Krimpelő szerszámok koaxiális csatlakozókhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	HTX 188	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9011990000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, Hatszög sajtolás	
GTIN (EAN)	4008190026066		
Qty.	1 ST		