


**HDC MEMC ADP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Shield bus
Rendelési szám	<a href="#">2748740000</a>
Típus	HDC MEMC ADP
GTIN (EAN)	4050118890624
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	28.9 mm	Mélység (coll)	1.1378 inch
Magasság	23.5 mm	Magasság (coll)	0.9252 inch
Szélesség	4.5 mm	Szélesség (coll)	0.1772 inch
Nettó tömeg	17.6 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz	Alapanyag	Cink présöntvény
----------	--------------------------	-----------	------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002309	ETIM 9.0	EC002309
ETIM 10.0	EC002309	ECLASS 14.0	27-44-02-01
ECLASS 15.0	27-44-02-01		

## HDC MEMC ADP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

### Elektromos modulok



#### Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

### Általános rendelési adatok

Típus	HDC MEMC 2 FC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748570000</a>	Adatmodul, 50 V, 10 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 2
GTIN (EAN)	4050118890587	
Qty.	2 ST	
Típus	HDC MEMC 2 MC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748560000</a>	Adatmodul, 50 V, 10 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 2
GTIN (EAN)	4050118890730	
Qty.	2 ST	
Típus	HDC MBUS HD 1 F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748620000</a>	Adathasználat, 50 V, 10 A, Pólusszám: 1, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 0
GTIN (EAN)	4050118890815	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS HD 1 M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748630000</a>	Adathasználat, 50 V, 10 A, Pólusszám: 1, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 0
GTIN (EAN)	4050118890693	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS HD 4 F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748580000</a>	Adathasználat, 50 V, 10 A, Pólusszám: 4, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 0
GTIN (EAN)	4050118890570	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS HD 4 M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748590000</a>	Adathasználat, 50 V, 10 A, Pólusszám: 4, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 0
GTIN (EAN)	4050118890723	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS HE 1 F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748600000</a>	Adathasználat, 50 V, 16 A, Pólusszám: 1, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 0
GTIN (EAN)	4050118890563	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS HE 1 M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748610000</a>	Adathasználat, 50 V, 16 A, Pólusszám: 1, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 0
GTIN (EAN)	4050118890822	
Qty.	1 ST	

**HDC MEMC ADP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**

Típus	HDC MBUS HS 8 F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748640000</a>	Adathasználat, 50 V, 5 A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 0
GTIN (EAN)	4050118890686	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS HS 8 M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748650000</a>	Adathasználat, 50 V, 5 A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 0
GTIN (EAN)	4050118890716	
Qty.	1 ST	