

TCB INL THIRD 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller 5S és lean menedzsment által inspirált habszivacs betétei biztosítják hatékony és rendezett munkahely kialakítását. A moduláris elv alapján tervezett betétek számos előnyt nyújtanak és az egyedi igényeknek megfelelően lehet kiválasztani azokat.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3155240000
Típus	TCB INL THIRD 1
GTIN (EAN)	4099987654630
Qty.	1 Darab

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Mélység	50 mm	Mélység (coll)	1.9685 inch
Magasság	390 mm	Magasság (coll)	15.3543 inch
Szélesség	185 mm	Szélesség (coll)	7.2835 inch
Átmérő	0 mm	Nettó tömeg	952.76 g

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Habszivacs betét, univerzális, nagy, nem szerelt
-----------------	--

Szerszámszekrény

Összeszerelés	szerszámokkal
---------------	---------------

Szortimentek

Átmérő	0 mm
--------	------

Besorolások

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX 16	Változat	
Rendelési szám	9005610000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám	
GTIN (EAN)	4008190183875		
Qty.	1 ST		

Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 16	Változat	
Rendelési szám	9012600000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 6mm ² , 16mm ² , Fogas sajtolás	
GTIN (EAN)	4008190035440		
Qty.	1 ST		

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vágathatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Változat
Rendelési szám	9002650000	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 ST	

Szerszámok




- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupaszolás egy művelettel

Általános rendelési adatok

Típus	CST	Változat
Rendelési szám	9030500000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190062293	
Qty.	1 ST	

Tartozékok/cserealkatrészek



- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupaszolás egy művelettel

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	MEKA BR CST	Változat
Rendelési szám	9032010000	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190135928	
Qty.	1 ST	
Típus	MEKA BL CST	Változat
Rendelési szám	9032020000	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190153236	
Qty.	1 ST	
Típus	MEKA RT CST	Változat
Rendelési szám	9032040000	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190004644	
Qty.	1 ST	