

LIR 1,5M10 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Változat	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Rendelési szám	2792000000
Típus	LIR 1,5M10 V
GTIN (EAN)	4064675073192
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	5.9 mm	Mélység (coll)	0.2323 inch
Szélesség	28.1 mm	Szélesség (coll)	1.1063 inch
Nettó tömeg	0.01 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozó, 1,5 mm ² / M10
-----------------	---

Csatlakozások

Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet	1.5 mm ²	Szigetelés	Rendelkezésre áll, PVC
Méret (csavar)	M 10	Méret	M 10
Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	piros
Csatlakozósűrűség (S1)	0.75 mm	Belső átmérő (d1)	10.5 mm
Műanyag gallér hossza (b)	11.3 mm	Műanyag gallér átmérője (D)	4 mm
Külső átmérő (d)	14 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	HTI 15	Változat
Rendelési szám	9014400000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krimpelés
GTIN (EAN)	4008190159412	
Qty.	1 ST	
Típus	CTI 6	Változat
Rendelési szám	9006120000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés
GTIN (EAN)	4008190044527	
Qty.	1 ST	
Típus	CTI 6 G	Változat
Rendelési szám	9202850000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés
GTIN (EAN)	4032248517855	
Qty.	1 ST	