


**THM SE-W 25 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A semleges biztonsági címkével az ISO 7010 szabványnak megfelelő jelölés most rugalmasan és könnyedén végezhető el.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 25 x 25 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">2885630000</a>
Típus	THM SE-W 25 GE
GTIN (EAN)	4064675854234
Qty.	250 Darab

## THM SE-W 25 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	0.1 mm	Mélység (coll)	0.0039 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0.9842 inch
Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0.9842 inch
Nettó tömeg	0.36 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	Változat	Öntapadós
Szélesség	25 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	110 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C
Szín	sárga	Halogén	Igen
Alapanyag	Vinil fólia	Nyomatott karakterek	üres
UL 969 tanúsítvány	Igen		

## Készülékjelölők

Halogén Igen

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## THM SE-W 25 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

#### Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 84/300 WS	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390025		
Qty.	1 ST		

### THM MULTIMARK




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

#### Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Qty.	1 ST		

### THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## THM SE-W 25 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	