



A csavaros rendszerű kerek csatlakozókra kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és dugaszoló aljzatként is elérhetők.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2903200000
Típus	<a href="#">RC F P2 SP</a>
GTIN (EAN)	4099986122376

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

## Méreték és tömegek

Átmérő	20 mm	Nettó tömeg	20 g
--------	-------	-------------	------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet		Ambient temperature	-25 °C...125 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...60 °C		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	2	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Sárgaréz	LED	Nem
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Ház fő anyaga	PA 66
Kábelátmérő, max.	13 mm	Kábelátmérő, min.	7 mm
Érintkező anyaga	Sárgaréz	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Névleges feszültség	500 V
Névleges áram	17.5 A	Védelmi osztály	IP68
Az érintkező típusa	Hüvely	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Menetes gyűrű anyaga	Műanyag	Csatlakozási keresztmetszet, max.	4 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Általános adatok

Pólusszám	2	Csatlakozási menet	M20
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Ház fő anyaga	PA 66		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

## Tartozékok

## M20 kerek csatlakozó csavarozó szerszám



Szerszám:

Ez a szerszám ideális az M20 beépített csatlakozók beszereléséhez.

## Általános rendelési adatok

Típus	MTA RC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2884950000</a>	
GTIN (EAN)	4064675852070	
Qty.		

## Dugaszcsatlakozó - csavaros rendszer



A csavaros rendszerű kerek csatlakozókra kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és dugaszoló aljzatként is elérhetők.

## Általános rendelési adatok

Típus	RC M P2 SP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2903190000</a>	
GTIN (EAN)	4099986122369	
Qty.		

## DC csatlakozók



A csavaros rendszerű kerek csatlakozókra kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és dugaszoló aljzatként is elérhetők.

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	RC M P2 M20 SP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2860650000</a>	
GTIN (EAN)	4064675576662	
Qty.		

**M20**

A FieldPower és WIPL termékcsaládokhoz megfelelő védőkupakok, kerek csatlakozóval

**Általános rendelési adatok**

Típus	PC RC F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2833850000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591412	
Qty.		