


SFC-DS 2/21 MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SFC – SlimFix Clip Multicard két címkézési mezővel
A vezeték jelölők esetében gyakran kell gyorsan leolvasni az adott vezeték kezdő- és végpontjának megnevezését. Itt van értelme mindkét adatot közvetlenül jelölőre nyomtatni.

Az új SFC-DS jelölők MultiCards-ként vannak kialakítva, és PrintJet nyomtatórendszerünkkel közvetlenül nyomtathatók. Két címkézési területük révén egyetlen jelölőn több adat nyomtatható. A nyomtatási adatok közvetlenül CAE projektekből importálhatók az M-Print® PRO jelölőszoftverre. Nyomtatás után a jelölők a vezeték körül lesznek elhelyezve, és speciális zárószervezet rögzíti őket biztonságosan.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 21 x 6 mm, sárga
Rendelési szám	2905130000
Típus	SFC-DS 2/21 MC NE GE
GTIN (EAN)	4099986918764
Qty.	160 Darab

SFC-DS 2/21 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0.1968 inch
Magasság	21 mm	Magasság (coll)	0.8268 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0.2362 inch
Nettó tömeg	0.53 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül		
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC		
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.007 kg CO2 eq.	

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Változat	bepattintható lábbal
Szélesség	6 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-2, UL 94
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	sárga	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid 66	Nyomtatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	20 x 4 mm	Szám tekercsenként	32

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²
Vezeték külső átmérő, max.	5 mm	Vezeték külső átmérő, min.	3.3 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	4 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

