

CH-W-S-A11-P10-V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A terméket már nem
gyártjuk

Okos töltőmegoldások egyedi kihívásokhoz – Az okos és hálózatba kapcsolható EV töltődoboz termékcsalád: AC SMART. Készen áll bármilyen alkalmazási területhez a magán- és kereskedelmi szektorban: az egyszerű, egyetlen töltőponttal történő töltéstől az okos hálózatokba való integráláson át a teljes töltőparkok komplex irányításáig. A három platformalapú sorozat, az ECO, a VALUE és az ADVANCED lefedi a leggyakoribb használati eseteket, és könnyen testreszabható az egyedi feladatokhoz a standardizált interfészeknek és a sokféle konfigurálási lehetőségnek köszönhetően.

Az olyan okos tulajdonságok, mint az RFID- vagy mobilalkalmazás-alapú felhasználóazonosítás, a töltőáram szabályozhatósága, a beépített terhelés- és töltéskezelés vagy az önellátásra képes PV többlettöltés teszi az AC SMART dobozokat rugalmas, testreszabható, továbbá hatékony és fenntartható töltőmegoldássá.

Általános rendelési adatok

Változat	Wallbox, 10 m-es kábellel és 2. típusú dugóval, Mobil App, RFID/NFC
Rendelési szám	2911250000
Típus	CH-W-S-A11-P10-V
GTIN (EAN)	4099986532229
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2025-04-16T00:00:00+02:00

CH-W-S-A11-P10-V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	149 mm	Mélység (coll)	5.8661 inch
Magasság	439 mm	Magasság (coll)	17.2834 inch
Szélesség	273 mm	Szélesség (coll)	10.748 inch
Nettó tömeg	6400 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-30 °C...50 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	dde0af7d-c609-4edf-88f1-0eb427589c0f

Besorolások

ETIM 8.0	EC002883	ETIM 9.0	EC002883
ETIM 10.0	EC002883	ECLASS 14.0	27-14-47-01
ECLASS 15.0	27-14-47-01		




CH-W-S-A11-P10-V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok****AC Boxes****Általános rendelési adatok**

Típus	PVC AC 1I 1O SPD2R + RJ...	Változat
Rendelési szám	8000104168	AC-feszültségű változat, Segéd- és hibajelző érintkező, Túlfeszültség-védelem II, TN-C-S, TN-S, IT, N-nel, IT, N nélkül, TT
GTIN (EAN)	4099986573475	
Qty.	1 ST	