

CRIMPFIX R VARIO PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeknek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Automata gépek, Automata csupaszoló és krimpelő |
| Rendelési szám | 2912420000 |
| Típus | CRIMPFIX R VARIO PZ3 |
| GTIN (EAN) | 4099986535992 |
| Qty. | 1 Darab |

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|--------------|
| Mélység | 485 mm | Mélység (coll) | 19.0944 inch |
| Magasság | 565 mm | Magasság (coll) | 22.2441 inch |
| Szélesség | 335 mm | Szélesség (coll) | 13.189 inch |
| Nettó tömeg | 22000 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Hajtás | Elektropneumatikus | Érvéghüvelyek keresztmetszete, max. | 2.5 mm ² |
| Érvéghüvelyek keresztmetszete, min. | 0.5 mm ² | Krimpelési tartomány, max. | 2.5 mm ² |
| Krimpelési tartomány, min. | 0.5 mm ² | Fogyóeszközök | Láncolt érvéghüvelyek |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |