

WBC-S-10RE-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Az akkumulátoros tárolórendszerek egyre fontosabb szerepet játszanak a megújuló energiák terén. Általában több különálló akkumulátorból állnak, amelyeket gyorsan és egyszerűen kell cserélni. A Weidmüller Battery Connector (WBC) lehetővé teszi, hogy több különálló akkumulátort csatlakoztasson egy ESS-hez mindössze néhány egyszerű lépésben, és ugyanilyen gyorsan leválassza a csatlakozásokat szükség esetén. A nagyobb biztonság és az egyszerű kezelés érdekében a pólusok egyértelmű jelölést kapnak: A pozitív pólus narancssárga, a negatív pólus pedig fekete.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2991930000
Típus	WBC-S-10RE-M8
GTIN (EAN)	4099986868779
Qty.	5 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-09-29T00:00:00+02:00

WBC-S-10RE-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E529699

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	61.42 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	125 °C
Páratartalom	≤85% relatív páratartalom		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Rezgésálló	30 g	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Térfogati ellenállás	≥ 5000 MΩ	Névleges feszültség	1500 V
Névleges áram	350 A	Védelmi osztály	IP67 dugaszolva
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Túlfeszültség kategória	II
Üzemi magasság	≤ 2000 m	Shock resistance	V2

Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø	10 mm	Jóváhagyások	UL 4128
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Szín	piros
Vezeték-keresztmetszet, max.	95 mm ²	Felületi minőség	ezüst
Típus	Dugó	Alapanyag	PA 66

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

