

PVHYM+XXM-XX06M-11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az Y-kábel több sztring párhuzamos csatlakoztatásához használatos fotovoltaikus rendszerben, pl. vezeték inverter előtti megosztásához.

A kábelek különböző csatlakozási változatokban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Fotovoltaikus egységek, Y-összekötő kábel, 1x MC4 Hüvely, 2x MC4 Male, 6mm ² , 1100 V
Rendelési szám	3032110000
Típus	PVHYM+XXM-XX06M-11
GTIN (EAN)	4099986981171
Qty.	1 Darab

PVHYM+XXM-XX06M-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Nettó tömeg 89.8 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

PV kábelkötegelés

PV kábeles változat	Kábel oldala	bal
	Szám	1
	Kábelhossz	160 mm
	Kábel színe	fekete
	Kábel keresztmetszete	6 mm ²
	Névleges áram	39 A
	Inline biztosíték beépítve	Nem
	Kábelvég típusa [In-Block)	csatlakozó
	Csatlakozó változat	MC 4
	Dugaszoló érintkező típusa	aljzat
	Kábel oldala	jobb 1
	Szám	1
	Kábelhossz	200 mm
	Kábel színe	fekete
	Kábel keresztmetszete	6 mm ²
	Névleges áram	39 A
	Inline biztosíték beépítve	Nem
	Kábelvég típusa [In-Block)	csatlakozó
	Csatlakozó változat	MC 4
	Dugaszoló érintkező típusa	dugó
	Kábel oldala	jobb 2
	Szám	2
	Kábelhossz	200 mm
	Kábel színe	fekete
	Kábel keresztmetszete	6 mm ²
	Névleges áram	39 A
	Inline biztosíték beépítve	Nem
	Kábelvég típusa [In-Block)	csatlakozó
	Csatlakozó változat	MC 4
	Dugaszoló érintkező típusa	dugó
	Névleges DC feszültség	1100 V
	Vezetékkeresztmetszet	6.00 mm ²

Elektromos jellemzők

Névleges DC feszültség 1100 V

PVHYM+XXM-XX06M-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Besorolások

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

PVHYM+XXM-XX06M-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



PVHYM+XXM-XX06M-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Drawings

www.weidmueller.com

