

**PV-WM4C-T-4/6F+****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**WM4 C fotovoltaikus csatlakozók**

- egy zsugorító érintkező a 4 mm<sup>2</sup> és a 6 mm<sup>2</sup>-es kábelekhez
- TÜV jóváhagyással a legfrissebb IEC 62852 szabvány szerint
- Legfeljebb 35 A névleges árammal terhelhető

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó, DC-verzió
Rendelési szám	<a href="#">3035650000</a>
Típus	PV-WM4C-T-4/6F+
GTIN (EAN)	4099986994546
Qty.	100 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E548140

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	11 g
-------------	------

## Műszaki adatok

Kábel külső átmérője, max.	7 mm	Kábel külső átmérője, min.	5.5 mm
Jóváhagyások	UL	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm <sup>2</sup>	Védelmi osztály	IP65, IP67, IP2x nyitva
Szennyezés súlyossága	3 (2 a tömített részen belül)	Névleges feszültség	1500 V DC (IEC)
Külső menet	M 16	Névleges áram	35 A

## Garancia

Időköz	2 év
--------	------

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Please order contacts separately
------------------	----------------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

## PV-WM4C-T-4/6F+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupasolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupasolását is lehetővé teszik
- A csupasolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupasoló egységeknek köszönhetően
- A csupasolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

## Általános rendelési adatok

Típus	AIE MULTI-STRIPAX PV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1204280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
Qty.	1 ST	

## ... fotovoltaiikus dugaszoló csatlakozókhoz



A szigetelés csupasítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus	CTF PV WM4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1222870000</a>	Fotovoltaiikus egységek, Krimpelő szerszám fotovoltaiikus érintkezőkhöz, Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
GTIN (EAN)	4050118006254	
Qty.	1 ST	

## PV-WM4C-T-4/6F+

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok



A "Dustcap VSSO" porvédő sapka védelmet nyújt a Weidmüller és a 4-es típusú szolár csatlakozók számára a por és a szennyeződések ellen.

A "SafetyClip" biztonsági kapocs megvédi a Weidmüller szolár csatlakozókat a nem szándékolt kinyitástól, és csak a speciális többcélú szerszám használatával oldható ki.

## Általános rendelési adatok

Típus	VSSO WM4 C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1254870000</a>	Fotovoltaikus egységek, Lapos kialakítás
GTIN (EAN)	4050118047479	
Qty.	100 ST	

## Multi-Tool PV Set



A többfunkciós szerszámmal, a Weidmüller sokoldalú szerszámot kínál a PV szolár csatlakozók feldolgozásához.

## Általános rendelési adatok

Típus	PV-WM4C-T-TOOL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3035720000</a>	Fotovoltaikus egységek, Működtető szerszám, Kiszedőszerszám
GTIN (EAN)	4099986994591	
Qty.	1 ST	

## Hüvelyes érintkezők



WM4 C fotovoltaikus csatlakozók

- egy zsugorító érintkező a 4 mm<sup>2</sup> és a 6 mm<sup>2</sup>-es kábelekhez
- TÜV jóváhagyással a legfrissebb IEC 62852 szabvány szerint
- Legfeljebb 35 A névleges árammal terhelhető

**PV-WM4C-T-4/6F+**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	BUKO WM4 C BT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1530670000</a>	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118335477	
Qty.	100 ST	
Típus	BUKO WM4 C RL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1530770000</a>	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118335491	
Qty.	4500 ST	