

TOOL CHEST PRO SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller szerszámláda a mobil gyártóállomás alapját képezi, és rugalmasan bővíthető az Ön folyamataihoz igazodva. A Weidmüller termékcsaládjának ezt a tagját helytakarékoság, funkcionalitás és optimalizált ergonómia jellemzi.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3155540000
Típus	TOOL CHEST PRO SET
GTIN (EAN)	4099987654937
Qty.	1 Darab

TOOL CHEST PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	525 mm	Mélység (coll)	20.6693 inch
Magasság	928 mm	Magasság (coll)	36.5354 inch
Szélesség	894 mm	Szélesség (coll)	35.1968 inch
Nettó tömeg	83168.21 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Üres szerszámláda
-----------------	-------------------

Szerszámszekrény

Forgóvillás görgők száma	2	Van kerékrögző	Igen
Fixvillás görgők száma	2	Kerékátmérő	100 mm
Teherbírás fiókonként	40 kg	Reteszelés típusa	Kétoldalas rögzítő mechanizmus
Fiók belső méretei	600 mm x 447 mm	Fiókok száma	6
Teljes teherbírás	400 kg	Abronsok kialakítása	Tömör gumi kerekek

Besorolások

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		

TOOL CHEST PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DMS 3



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzóók ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Típus	LG DMS PRO/ DMS 3	Változat
Rendelési szám	9007460000	DMS 3, 90% 3x 500 V AC-nál / > 91% 3 x 400 V AC-nál
GTIN (EAN)	4008190404970	
Qty.	1 ST	

beépített



A Weidmüller 5S és lean menedzsment által inspirált habszivacs betétei biztosítják hatékony és rendezett munkahely kialakítását. A moduláris elv alapján tervezett betétek számos előnyt nyújtanak és az egyedi igényeknek megfelelően lehet kiválasztani azokat.

Általános rendelési adatok

Típus	TCB INL THIRD 11	Változat
Rendelési szám	3155340000	
GTIN (EAN)	4099987654739	
Qty.	1 ST	
Típus	TCB INL THIRD 12	Változat
Rendelési szám	3155350000	
GTIN (EAN)	4099987654746	
Qty.	1 ST	
Típus	TCB INL THIRD 13	Változat
Rendelési szám	3155360000	
GTIN (EAN)	4099987654753	
Qty.	1 ST	
Típus	TCB INL THIRD 8	Változat
Rendelési szám	3155310000	
GTIN (EAN)	4099987654708	
Qty.	1 ST	

TOOL CHEST PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	TCB INL THIRD 9	Változat
Rendelési szám	3155320000	
GTIN (EAN)	4099987654715	
Qty.	1 ST	
Típus	TCB INL BIG 1	Változat
Rendelési szám	3155550000	
GTIN (EAN)	4099987654944	
Qty.	1 ST	
Típus	TCB INL THIRD 1	Változat
Rendelési szám	3155240000	
GTIN (EAN)	4099987654630	
Qty.	1 ST	
Típus	TCB INL THIRD 2	Változat
Rendelési szám	3155250000	
GTIN (EAN)	4099987654647	
Qty.	1 ST	
Típus	TCB INL THIRD 3	Változat
Rendelési szám	3155260000	
GTIN (EAN)	4099987654654	
Qty.	1 ST	
Típus	TCB INL THIRD 4	Változat
Rendelési szám	3155270000	
GTIN (EAN)	4099987654661	
Qty.	1 ST	
Típus	TCB INL THIRD 5	Változat
Rendelési szám	3155280000	
GTIN (EAN)	4099987654678	
Qty.	1 ST	
Típus	TCB INL THIRD 6	Változat
Rendelési szám	3155290000	
GTIN (EAN)	4099987654685	
Qty.	1 ST	
Típus	TCB INL THIRD 7	Változat
Rendelési szám	3155300000	
GTIN (EAN)	4099987654692	
Qty.	1 ST	

TOOL CHEST PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámláda



A Weidmüller szerszámláda a mobil gyártóállomás alapját képezi, és rugalmasan bővíthető az Ön folyamataihoz igazodva. A Weidmüller termékcsaládjának ezt a tagját helytakarékoság, funkcionalitás és optimalizált ergonómia jellemzi.

Általános rendelési adatok

Típus	TOOL CHEST PRO	Változat
Rendelési szám	3125930000	
GTIN (EAN)	4099987289429	
Qty.	1 ST	