

**AC SW E 5A 1POL 06KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Vészleállító gomb, 1 pólusú, 600 V AC, 5 A
Rendelési szám	<a href="#">3175780000</a>
Típus	AC SW E 5A 1POL 06KV
GTIN (EAN)	4099987867757
Qty.	1 Darab

## AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

Mélység	95 mm	Mélység (coll)	3.7401 inch
Magasság	41 mm	Magasság (coll)	1.6142 inch
Szélesség	38 mm	Szélesség (coll)	1.4961 inch
Nettó tömeg	72.36 g		

## Hőmérsékletek

Ambient temperature	-25 °C...70 °C	Páratartalom	5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)
---------------------	----------------	--------------	----------------------------------

## Garancia

Időköz	5 év		
--------	------	--	--

## Ház

Felszerelés típusa	Középső anya		
--------------------	--------------	--	--

## Általános adatok

Védelmi osztály	IP20		
-----------------	------	--	--

## Vészleállító gomb

Felszerelés típusa	Középső anya	Max. folytonos feszültség, U <sub>c</sub> (AC)	500 V
Max. folytonos feszültség, U <sub>c</sub> (DC)	212 V	Nyitóérintkezőként működő érintkezők száma	1
Védettségi osztály (NEMA)	1	Gombelem átmérője	38 mm
Kioldási módszer	Kioldás elforgatással	Status indicator available	Nem
Záróérintkezőként működő érintkezők száma	1		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002034	ETIM 9.0	EC002034
ETIM 10.0	EC002034	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		

## AC SW E 5A 1POL 06KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Tűzvédelmi kapcsoló



Biztonságos távoli leállításhoz A fotovoltaikus tetőrendszerekhez szükség lehet egy leválasztó eszközre annál a pontnál, ahol a kábelek az épületbe lépnek, ami az épületben az energiahálózathoz csatlakozik. Ez lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén a tűzoltók anélkül végezhesék a munkát, hogy feleslegesen veszélyeztetnék magukat. A megtáplálás helyreállításakor a PV Next tűzvédelmi kapcsoló automatikusan visszakapcsolja a PV sztringeket.

## Általános rendelési adatok

Típus	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000098970</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként,
GTIN (EAN)	4099986665293	Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000114374</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként,
GTIN (EAN)	4099986766976	Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, WM4C
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000111429</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli
GTIN (EAN)	4099986853614	leválasztó, MC4-Evo 2
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000110665</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként,
GTIN (EAN)	4099986786530	Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000115470</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként,
GTIN (EAN)	4099986849969	Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, WM4C
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000115472</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli
GTIN (EAN)	4099986878853	leválasztó, WM4C
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000111430</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 6 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli
GTIN (EAN)	4099986875555	leválasztó, MC4-Evo 2
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000111274</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 6 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli
GTIN (EAN)	4099986883994	leválasztó, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2
Qty.	1 ST	

## AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000115471</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 6 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4099986884205	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000115473</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 6 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, WM4C
GTIN (EAN)	4099986874275	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000130051</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124980	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3149710000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, Cable gland, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987599900	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000130058</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231763	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000130053</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231770	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000130052</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124997	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000130054</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125000	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3149720000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, Cable gland, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987599917	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000130056</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231794	
Qty.	1 ST	

## AC SW E 5A 1POL 06KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000130057</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültségvédelem I/II, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231800	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000130055</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125024	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2778850000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, Cable gland, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047605	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2888520000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875567	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2778860000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047612	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2778870000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, Cable gland, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047629	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2888530000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875574	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2778880000</a>	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047636	
Qty.	1 ST	