

MOPL SET BK12 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Sorkapocs, Tartósín: Rögzítőlemez, A ház méretéhez igazodik: K3, KLIPPON K3
Rendelési szám	8000004135
Típus	MOPL SET BK12 S
GTIN (EAN)	4032248975532
Qty.	1 Darab

MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0.7874 inch
Magasság	92 mm	Magasság (coll)	3.622 inch
Szélesség	155 mm	Szélesség (coll)	6.1024 inch
Nettó tömeg	105 g		

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Ház tulajdonságai

Pólusszám	12
-----------	----

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0, 5VA	Alapanyag	Egyéb
--------------------------	----------	-----------	-------

Általános adatok

Szín	középsárga	Tartósín	Rögztőlemez
Színskála (hasonló)	RAL 1023		

Ház

Alapanyag	Egyéb
-----------	-------


Standard jellemzők

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen	Referencia termék	BK 12/E
---	------	-------------------	-------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		

Drawings



MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Digit, folyamatos



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz. Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és ötféle szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres kártyaként, MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással ellátott kártyaként

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 6 FW 1-50	Változat
Rendelési szám	0468660001	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190170257	Weidmueller, fehér
Qty.	500 ST	