

PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Napsugárzás ellen védő burkolat, Leválasztó kapcsoló
Rendelési szám	8000143244
Típus	PV SUNCOVER 20/20/13 SW
GTIN (EAN)	4099987111836
Qty.	1 Darab

PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	136.5 mm	Mélység (coll)	5.374 inch
Magasság	224.5 mm	Magasság (coll)	8.8386 inch
Szélesség	241 mm	Szélesség (coll)	9.4882 inch
Nettó tömeg	2872 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DC generátor összekötő dobozok biztosítók nélkül



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az CLC/TS 5 1643-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

Általános rendelési adatok

Típus	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	Változat
Rendelési szám	2890590000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II,
GTIN (EAN)	4064675878438	Leválasztó kapcsoló, Cable gland
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	Változat
Rendelési szám	2890350000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II,
GTIN (EAN)	4064675877998	Leválasztó kapcsoló, MC4-Evo 2
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	Változat
Rendelési szám	2890470000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II,
GTIN (EAN)	4064675878315	Leválasztó kapcsoló, WM4C
Qty.	1 ST	