

PV SUNCOVER 30/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Napsugárzás ellen védő burkolat
Rendelési szám	8000143245
Típus	PV SUNCOVER 30/20/13
GTIN (EAN)	4099987111843
Qty.	1 Darab

PV SUNCOVER 30/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	136.5 mm	Mélység (coll)	5.374 inch
Magasság	324.5 mm	Magasság (coll)	12.7756 inch
Szélesség	241 mm	Szélesség (coll)	9.4882 inch
Nettó tömeg	2460 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése


RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



PV SUNCOVER 30/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DC generátor összekötő dobozok biztosítókkal



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az CLC/TS 5 1643-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

Általános rendelési adatok

Típus	PVC DC 1IF 1O 2MPP SPD1...	Változat
Rendelési szám	8000137870	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 2 MPP, 1 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Biztosítéktartóval, 1000 V
GTIN (EAN)	4099987 194 181	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 1IF 1O 2MPP SPD1...	Változat
Rendelési szám	8000137868	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 2 MPP, 1 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Biztosítéktartóval, 1000 V, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099987 194 167	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 1IF 1O 2MPP SPD1...	Változat
Rendelési szám	8000137869	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 2 MPP, 1 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Biztosítéktartóval, 1000 V
GTIN (EAN)	4099987 194 174	
Qty.	1 ST	

Tűzvédelmi kapcsoló



Biztonságos távoli leállításhoz A fotovoltaikus tetőrendszerekhez szükség lehet egy leválasztó eszközre annál a pontnál, ahol a kábelek az épületbe lépnek, ami az épületben az energiahálózathoz csatlakozik. Ez lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén a tűzoltók anélkül végezhesék a munkát, hogy feleslegesen veszélyeztetnék magukat. A megtáplálás helyreállításakor a PV Next tűzvédelmi kapcsoló automatikusan visszakapcsolja a PV sztringeket.

Általános rendelési adatok

Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	Változat
Rendelési szám	2778850000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, Cable gland, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047605	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	Változat
Rendelési szám	2888520000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875567	
Qty.	1 ST	

PV SUNCOVER 30/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	Változat
Rendelési szám	2778860000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó,
GTIN (EAN)	4064675047612	WM4C, 1100 V
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	Változat
Rendelési szám	2778870000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó,
GTIN (EAN)	4064675047629	Cable gland, 1100 V
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	Változat
Rendelési szám	2888530000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó,
GTIN (EAN)	4064675875574	MC4-Evo 2, 1100 V
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	Változat
Rendelési szám	2778880000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó,
GTIN (EAN)	4064675047636	WM4C, 1100 V
Qty.	1 ST	