

PV SUNCOVER 30/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|---|
| Változat | Fotovoltaikus egységek, Napsugárzás ellen védő burkolat |
| Rendelési szám | 8000143255 |
| Típus | PV SUNCOVER 30/60/13 |
| GTIN (EAN) | 4099987111942 |
| Qty. | 1 Darab |

PV SUNCOVER 30/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Tanúsítványok**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|--------------|
| Mélység | 136.3 mm | Mélység (coll) | 5.3661 inch |
| Magasság | 324.5 mm | Magasság (coll) | 12.7756 inch |
| Szélesség | 641 mm | Szélesség (coll) | 25.2362 inch |
| Nettó tömeg | 5400 g | | |


Anyag

Alapanyag

Rozsdamentes acél

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000744 | ETIM 9.0 | EC000744 |
| ETIM 10.0 | EC000744 | ECLASS 14.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-24-05 | | |



PV SUNCOVER 30/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

DC generátor összekötő dobozok biztosítókkal



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az CLC/TS 5 1643-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1... | Változat |
| Rendelési szám | 2925840000 | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II. |
| GTIN (EAN) | 4099986642065 | Biztosítéktartóval, MC4-Evo 2 |
| Qty. | 1 ST | |