


PV SUNCOVER 30/40/18 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Napsugárzás ellen védő burkolat, Leválasztó kapcsoló
Rendelési szám	8000144192
Típus	PV SUNCOVER 30/40/18 SW
GTIN (EAN)	4099987126588
Qty.	1 Darab

PV SUNCOVER 30/40/18 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	191.5 mm	Mélység (coll)	7.5394 inch
Magasság	324.5 mm	Magasság (coll)	12.7756 inch
Szélesség	441 mm	Szélesség (coll)	17.3622 inch
Nettó tömeg	4900 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése


RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



PV SUNCOVER 30/40/18 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DC generátor összekötő dobozok biztosítók nélkül



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az CLC/TS 5 1643-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

Általános rendelési adatok

Típus	PVN DC 3I 3O 3MPP SW SP...	Változat
Rendelési szám	2890610000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 3 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II,
GTIN (EAN)	4064675878452	Leválasztó kapcsoló, Cable gland
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 3I 3O 3MPP SW SP...	Változat
Rendelési szám	2890370000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 3 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II,
GTIN (EAN)	4064675878216	Leválasztó kapcsoló, MC4-Evo 2
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 3I 3O 3MPP SW SP...	Változat
Rendelési szám	2890490000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 3 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II,
GTIN (EAN)	4064675878339	Leválasztó kapcsoló, WM4C
Qty.	1 ST	