

**MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Migrációs adapterek – Siemens 505.

A front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos migrációt tesznek lehetővé a Siemens 505 kártyákról más PLC/DCS rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote moduljaira.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	8000149536
Típus	<a href="#">MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI</a>
GTIN (EAN)	4099987229371
Qty.	ST

## MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	53.68 mm	Mélység (coll)	2.1134 inch
Magasság	179.66 mm	Magasság (coll)	7.0732 inch
Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0.7874 inch
Nettó tömeg	0.05 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-20...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

## UL névleges adatok UL

Tárolási hőmérséklet UL, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet UL, max.	50 °C	Tárolási hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Névleges áram I <sub>max</sub> .	40 A	Névleges feszültség, UN	250 V

## Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)	Csatlakozás a PLC-hez	Új PLC sorkapocsblokk vagy huzalozott
----------------------------	---	-----------------------	---------------------------------------

## Csatlakozási adatok

Pólusszám (vezérlő oldal)	24 pólusú	Csatlakozás (terepi oldal)	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)
---------------------------	-----------	----------------------------	---

## Névleges adatok

Üzemi feszültség	250 V	Max. áram csatornánként	7.4 A
Összes üzemi áram	40 A		

## Szigetelések koordinálása (EN50178)

Névleges szigetelési feszültség	300 V	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Lökfeszültség-próba (1,2/ 50 µs)	2.5 kV
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.5 kV		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

