

MIBRIDGE ADAPT MODQ, 40 POLE, 4 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Migrációs adapterek – Modicon Quantum.

A front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos átállást tesznek lehetővé a Modicon Quantum kártyákról más PLC/DCS rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote moduljaira.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000168688
Típus	MIBRIDGE ADAPT MODQ, 40 POLE, 4 FUSES
GTIN (EAN)	4099987803465
Qty.	ST

MIBRIDGE ADAPT MODQ, 40 POLE, 4 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	90 mm	Mélység (coll)	3.5433 inch
Magasság	249.6 mm	Magasság (coll)	9.8268 inch
Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1.5748 inch
Nettó tömeg	1000 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-20...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

UL névleges adatok UL

Tárolási hőmérséklet UL, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet UL, max.	50 °C	Tárolási hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Névleges áram I _{max} .	40 A	Névleges feszültség, UN	250 V

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	Modicon Quantum 40-pole connector	Csatlakozás a PLC-hez	Új PLC sorkapocsblokk vagy huzalozott
Pólusszám (mező oldal)	40 P		

Csatlakozási adatok

Pólusszám (vezérlő oldal)	40 pólusú	Csatlakozás (terepi oldal)	Modicon Quantum 40-pole connector
---------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------------------

Névleges adatok

Üzemi feszültség	250 V	Max. áram csatornánként	3.5 A
Összes üzemi áram	40 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

Névleges szigetelési feszültség	300 V	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Lökfeszültség-próba (1,2/ 50 µs)	2.5 kV
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.8 kV		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MIBRIDGE ADAPT MODQ, 40 POLE, 4 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

