

MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 18 POLE, DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Migrációs adapterek – Modicon 800.

A front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos migrációt tesznek lehetővé a Modicon 800 kártyákról más PLC/DCS rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote moduljaira.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000168690
Típus	MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 18 POLE, DM
Qty.	

MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 18 POLE, DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	73.7 mm	Mélység (coll)	2.9016 inch
Magasság	238.1 mm	Magasság (coll)	9.374 inch
Szélesség	49 mm	Szélesség (coll)	1.9291 inch

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-20...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

UL névleges adatok UL

Tárolási hőmérséklet UL, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet UL, max.	50 °C	Tárolási hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Névleges áram I _{max} .	40 A	Névleges feszültség, UN	250 V

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	Modicon 800, 36 poles connector	Csatlakozás a PLC-hez	Új PLC sorkapocsblokk vagy huzalozott
----------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Csatlakozási adatok

Pólusszám (vezérlő oldal)	18 pólusú	Csatlakozás (terepi oldal)	Modicon 800, 36 poles connector
---------------------------	-----------	----------------------------	---------------------------------

Névleges adatok

Üzemi feszültség	250 V	Max. áram csatornánként	7 A
Összes üzemi áram	40 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

Névleges szigetelési feszültség	300 V	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Lökfeszültség-próba (1,2/ 50 µs)	2.5 kV
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.5 kV		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 18 POLE, DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

