

**MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

Migrációs adapterek – IPC 621.

A front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos átállást tesznek lehetővé az IPC 621 kártyákról más PLC/DCS rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote moduljaira.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	8000168694
Típus	<a href="#">MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT</a>
GTIN (EAN)	4099987803526
Qty.	ST

## MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	35.3 mm	Mélység (coll)	1.3898 inch
Magasság	106 mm	Magasság (coll)	4.1732 inch
Szélesség	30.6 mm	Szélesség (coll)	1.2047 inch
Nettó tömeg	1000 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-20...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

## UL névleges adatok UL

Tárolási hőmérséklet UL, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet UL, max.	50 °C	Tárolási hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Névleges áram I <sub>max</sub> .	20 A	Névleges feszültség, UN	250 V

## Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	IPC 621 11 pole connector	Csatlakozás a PLC-hez	Új PLC sorkapocsblokk vagy huzalozott
Pólusszám (mező oldal)	11 P		

## Csatlakozási adatok

Pólusszám (vezérlő oldal)	11 pólusú	Csatlakozás (terepi oldal)	IPC 621 11 pole connector
---------------------------	-----------	----------------------------	---------------------------

## Névleges adatok

Üzemi feszültség	250 V	Max. áram csatornánként	6 A
Összes üzemi áram	20 A		

## Szigetelések koordinálása (EN50178)

Névleges szigetelési feszültség	300 V	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs)	2.5 kV
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.8 kV		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

