

AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Nyitott miniatűr készülékház modulus sorkapocsformátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Véglap, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX szürke-bézs, Véglap, Szélesség: 1.5 mm |
| Rendelési szám | 8389030000 |
| Típus | AP MCZ1.5 1674 |
| GTIN (EAN) | 4008190386849 |
| Qty. | 50 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-----------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 55.85 mm | Mélység (coll) | 2.1988 inch |
| Magasság | 91 mm | Magasság (coll) | 3.5827 inch |
| Szélesség | 1.5 mm | Szélesség (coll) | 0.0591 inch |
| Hossz | 0 mm | Nettó tömeg | 5.96 g |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Ház tulajdonságai

| | |
|-----------|---|
| Pólusszám | 5 |
|-----------|---|

Szerelvény tulajdonságai

| | |
|-----------|---|
| Pólusszám | 5 |
|-----------|---|

Anyagadatok

| | | | |
|--|------------|------------------------|---------|
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Szigetelőanyag csoport | IIIa |
| Felületi minőség | kezeletlen | Alapanyag | PA 66/6 |
| Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | 600 ≤ CTI | | |

Általános adatok

| | | | |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| Szín | szürke-bézs | Védelmi osztály | IP20 felszerelt állapotban |
| Tartósín | TS 35 | Színskála (hasonló) | |
| Tokozási opció | Igen | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

Rajz

