

**CTX 500****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpelő szerszámok koaxiális csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, Hatszög sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">9006320000</a>
Típus	CTX 500
GTIN (EAN)	4008190171049
Qty.	1 Darab

## CTX 500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	651.08 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám BNC, TNC és N /SW 10,54 koaxiális csatlakozóhoz	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés


Hatszögkulcs laptáv (A 2)	2.54 mm	Hatszög AF (A)	10.54 mm
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	116 mm <sup>2</sup>	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	116 mm <sup>2</sup>
Külső hüvely átmérője	12.2 mm	Krimpelő állomás, szélesség (B 2)	3.17 mm
Krimpelő állomás, szélesség (B 1)	12 mm	Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Belső érintkező átmérője (D)	2.9 mm		

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Koaxiális csatlakozó
------------------	----------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## Tartozékok

## Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE CTO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1121010000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248902118	
Qty.	1 ST	