

**CTX CM 3.6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 4mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , W-krimp
Rendelési szám	<a href="#">9018480000</a>
Típus	CTX CM 3.6
GTIN (EAN)	4008 19088458 1
Qty.	1 Darab

## CTX CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	706.78 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám HD és ConCept M3 és hasonló érintkezőkhöz, 4 - 10 mm <sup>2</sup>	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	10 mm <sup>2</sup>	Krimpelési típus/profil	W-krimp
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	---------

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Kapcsolt érintkezők	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 8
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 12	Krimpelési tartomány, max.	10 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, min.	4 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## CTX CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES CTX CM 3.6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1303960000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102499	
Qty.	1 ST	

## Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvégüvel krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE CTO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1121010000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248902118	
Qty.	1 ST	