

**POWERSTRIPPER 6,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

**Általános rendelési adatok**

Változat	Szerszámok, Automata csupaszoló
Rendelési szám	<a href="#">9028510000</a>
Típus	POWERSTRIPPER 6,0
GTIN (EAN)	4008 190860752
Qty.	1 Darab

## POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	295 mm	Mélység (coll)	11.6142 inch
Magasság	190 mm	Magasság (coll)	7.4803 inch
Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7.4803 inch
Nettó tömeg	7500 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Automatikus csupaszolás

Csupaszolási tartomány	0,05 – 6,0 mm <sup>2</sup> (~ AWG 30-10)	
Vezeték hossz, min.	22 mm + csupaszolási hossz	
Csatlakozási értékek	46 VA	
Hajtás	elektromos	
Impulzus idő	kb. 0,5 s	
Kihúzott hossz	3-20 mm	
Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 70 VA	
Vezető külső átmérője	max.	5 mm

## Besorolások


ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



**POWERSTRIPPER 6,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Tartozékok/cserealkatrészek**

- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

**Általános rendelési adatok**

Típus	AIMESA V	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9050180000</a>	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190343378	
Qty.	1 ST	