

CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupaszolás egy művelettel

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
Rendelési szám	9030500000
Típus	CST
GTIN (EAN)	4008190062293
Qty.	1 Darab

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	26 mm	Mélység (coll)	1.0236 inch
Magasság	45 mm	Magasság (coll)	1.7716 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3.937 inch
Nettó tömeg	64.25 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám
-----------------	---------------------


Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Koaxiális adat és kerek kábelek	Max. vezetékátmérő	8 mm
Min. vezetékátmérő	2.5 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	50 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Felhasználási példa



CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tartozékok/cserealkatrészek



- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupaszolás egy művelettel

Általános rendelési adatok

Típus	MEKA GN CST	Változat
Rendelési szám	9032000000	Tartozékok, Készazetta
GTIN (EAN)	4008190010102	
Qty.	1 ST	
Típus	MEKA BR CST	Változat
Rendelési szám	9032010000	Tartozékok, Készazetta
GTIN (EAN)	4008190135928	
Qty.	1 ST	
Típus	MEKA BL CST	Változat
Rendelési szám	9032020000	Tartozékok, Készazetta
GTIN (EAN)	4008190153236	
Qty.	1 ST	
Típus	MEKA GE CST	Változat
Rendelési szám	9032030000	Tartozékok, Készazetta
GTIN (EAN)	4008190133191	
Qty.	1 ST	
Típus	MEKA RT CST	Változat
Rendelési szám	9032040000	Tartozékok, Készazetta
GTIN (EAN)	4008190004644	
Qty.	1 ST	
Típus	MEKA GR CST	Változat
Rendelési szám	9032050000	Tartozékok, Készazetta
GTIN (EAN)	4008190029708	
Qty.	1 ST	
Típus	MEKA OR CST	Változat
Rendelési szám	9032200000	Tartozékok, Készazetta
GTIN (EAN)	4008190198169	
Qty.	1 ST	
Típus	MEKA HG CST	Változat
Rendelési szám	9032210000	Tartozékok, Készazetta
GTIN (EAN)	4008190466510	
Qty.	1 ST	

CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories**

Típus	MEKA SW CST	Változat
Rendelési szám	9032220000	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190458560	
Qty.	1 ST	
Típus	SCHA CST	Változat
Rendelési szám	9032060000	Tartozékok
GTIN (EAN)	4008190136932	
Qty.	1 ST	
Típus	EINSTELLBLOCK CST	Változat
Rendelési szám	9005800000	Tartozékok, Állítótömb
GTIN (EAN)	4008190209681	
Qty.	1 ST	