


LID 2,5M5 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt kerek csatlakozó PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Változat	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , kék
Rendelési szám	9200680000
Típus	LID 2,5M5 R
GTIN (EAN)	4032248410521
Qty.	100 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2026-03-31T00:00:00+02:00

LID 2,5M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	6.3 mm	Mélység (coll)	0.248 inch
Szélesség	20.8 mm	Szélesség (coll)	0.8189 inch
Nettó tömeg	0.9 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Kerek dugasz vörösréz hüvellyel, 1,5 – 2,5 mm ²
-----------------	--


Csatlakozások

Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm ²
Szigetelés	Rendelkezésre áll	Méret (kerek dugó)	ø 5 mm
Méret	ø 5 mm	Anyag/műanyag	PVC
Azonosító szín	kék	Műanyag gallér hossza (b)	10 mm
Műanyag gallér átmérője (D)	5 mm	Külső átmérő (d)	5 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Drawings



LID 2,5M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	HTI 15	Változat
Rendelési szám	9014400000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krimpelés
GTIN (EAN)	4008190159412	
Qty.	1 ST	
Típus	CTI 6	Változat
Rendelési szám	9006120000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés
GTIN (EAN)	4008190044527	
Qty.	1 ST	
Típus	CTI 6 G	Változat
Rendelési szám	9202850000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés
GTIN (EAN)	4032248517855	
Qty.	1 ST	