

**MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Migrációs adapterek – Siemens ET200M/S7-300.

A front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos átállást nyújtanak az ET200M/S7-300 kártyákról más PLC-rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote moduljaira.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	8000125284
Típus	<a href="#">MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE</a>
GTIN (EAN)	4099986881587
Qty.	1 Darab

## MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	61.3 mm	Mélység (coll)	2.4134 inch
Magasság	127 mm	Magasság (coll)	5 inch
Szélesség	40.6 mm	Szélesség (coll)	1.5984 inch
Nettó tömeg	122.5 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-20...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

## UL névleges adatok UL

Tárolási hőmérséklet UL, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet UL, max.	50 °C	Tárolási hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Névleges áram I <sub>max</sub> .	40 A	Névleges feszültség, UN	250 V

## Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector	Csatlakozás a PLC-hez	Új PLC sorkapocsblokk vagy huzalozott
----------------------------	---	-----------------------	---------------------------------------

## Csatlakozási adatok

Pólusszám (vezérlő oldal)	40 pólusú	Csatlakozás (terepi oldal)	Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector
---------------------------	-----------	----------------------------	---

## Névleges adatok

Üzemi feszültség	250 V	Max. áram csatornánként	5.5 A
Összes üzemi áram	40 A		

## Szigetelések koordinálása (EN50178)

Túlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Lökfeszültség-próba (1,2/ 50 µs)	2.5 kV	Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.35 kV

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

