

MBGE ADPT IPC 621,24 POLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Migrációs adapterek – IPC 621.

A front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos átállást tesznek lehetővé az IPC 621 kártyákról más PLC/DCS rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote moduljaira.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000148516
Típus	MBGE ADPT IPC 621,24 POLE
GTIN (EAN)	4099987193405
Qty.	ST

MBGE ADPT IPC 621,24 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	72.2 mm	Mélység (coll)	2.8425 inch
Magasság	152.4 mm	Magasság (coll)	6 inch
Szélesség	29.2 mm	Szélesség (coll)	1.1496 inch
Nettó tömeg	0.05 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-20...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

UL névleges adatok UL

Tárolási hőmérséklet UL, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet UL, max.	50 °C	Tárolási hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Névleges áram I _{max} .	20 A	Névleges feszültség, UN	250 V

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	IPC 621 24 pole connector	Csatlakozás a PLC-hez	Új PLC sorkapocsblokk vagy huzalozott
Pólusszám (mező oldal)	24 P		

Csatlakozási adatok

Pólusszám (vezérlő oldal)	24 pólusú	Csatlakozás (terepi oldal)	IPC 621 24 pole connector
---------------------------	-----------	----------------------------	---------------------------

Névleges adatok

Üzemi feszültség	250 V	Max. áram csatornánként	6 A
Összes üzemi áram	20 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

Névleges szigetelési feszültség	300 V	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs)	2.5 kV
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.8 kV		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT IPC 621,24 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

