

MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Migrációs adapterek – Siemens 505.

A front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos migrációt tesznek lehetővé a Siemens 505 kártyákról más PLC/DCS rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote moduljaira.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000149534
Típus	MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI
GTIN (EAN)	4099987229357
Qty.	ST

MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	64.17 mm	Mélység (coll)	2.5264 inch
Magasság	179.66 mm	Magasság (coll)	7.0732 inch
Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0.7874 inch
Nettó tömeg	0.05 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-20...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

UL névleges adatok UL

Tárolási hőmérséklet UL, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet UL, max.	50 °C	Tárolási hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Névleges áram I _{max} .	40 A	Névleges feszültség, UN	250 V

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	Siemens 505-4232A or 4332 PLC 40 pole connector	Csatlakozás a PLC-hez	Új PLC sorkapocsblokk vagy huzalozott
----------------------------	---	-----------------------	---------------------------------------

Csatlakozási adatok

Pólusszám (vezérlő oldal)	40 pólusú	Csatlakozás (terepi oldal)	Siemens 505-4232A or 4332 PLC 40 pole connector
---------------------------	-----------	----------------------------	---

Névleges adatok

Üzemi feszültség	250 V	Max. áram csatornánként	3.96 A
Összes üzemi áram	40 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

Névleges szigetelési feszültség	300 V	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs)	2.5 kV
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.5 kV		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT, 505-4232A 40 POLE DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

