

RS PB-DP T SUB-D


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP20-as T-elem SAI PROFIBUS-DP

Az elosztó a PROFIBUS-DP-hez lehetővé teszi a felhasználónak a kényelmes bekötést a villamos szekrénybe.

A TS32/35-ös sínre szerelhető és a szabványos PROFIBUS-DP vezetékek bekötésére használják. Könyökvezetékek csatlakoztathatók a következő csatlakozókhoz. A könyökvezetékeket a lehető legrövidebbre kell venni. A 8788580000 cikkszám lehetővé teszi Önnek egy elemző/programozó készülék bekötését egy 9-sarkú Sub-D aljzatba.

- A T-elem funkciói
- Jó árnyékolás-érintkező
- Szerény helyigény a buszvezeték bekötéséhez
- Felszerelhető a TS32/35 DIN sínre

Általános rendelési adatok

Változat	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Rendelési szám	8788580000
Típus	RS PB-DP T SUB-D
GTIN (EAN)	4032248477418
Qty.	1 Darab

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	70 mm	Mélység (coll)	2.7559 inch
Magasság	43 mm	Magasság (coll)	1.6929 inch
Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1.7716 inch
Nettó tömeg	76.2 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6a, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Általános adatok

Pólusszám	6	Csatlakozás típusa 2	9-pole SUB-D socket (female)
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Kábelátmérő, max.	8 mm
Kábelátmérő, min.	4.5 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm ²	Névleges feszültség	50 V
Védelmi osztály	IP20	Szennyezés súlyossága	2
1. csatlakozás	Profibus-DP T-connector	2. csatlakozás	Csavar
Vezeték külső átm.	-		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Kapcsolási rajz

