

**IE-S-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csatlakozó doboz, kialakítása a SnapIn dugaszolható csatlakozók, 6. változat, az IEC 61076-3-106 szerint, műanyag

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csatlakozódugó, Csatlakozódoboz, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 6. változat IEC 61076-3-106 szerint
Rendelési szám	<a href="#">8808370000</a>
Típus	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	403224850595 1
Qty.	1 Darab

## IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg

90 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

-40 °C...70 °C

Telepítési hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Szín	Világosszürke	Ház fő anyaga	PA 66, UL 94: V-0
Felszerelés típusa	Padlóra szerelt, Szabadon lengő csatlakozásokhoz, Falra szerelés	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750	Összetétel	Felcsavarozható csatlakozódoboz a következőkkel: RJ45-modul és IDC-csatlakozás
Vezetékezés	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B		

## RJ45-modul műszaki adatai

Vezetékezés	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
-------------	--------------------------------

## Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV)	TAE00003EW	Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 6
-----------------------	------------	----------------------	------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**IE-S-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

**Méretrajz**

---

---

---

---



## IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Accessories

## ... moduláris dugaszoló csatlakozókhoz



Préselő szerszám WE és DEC rendszerű moduláris dugaszolható csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Három funkció egy szerszámban

## Általános rendelési adatok

Típus	TT 8 RS MP 8	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9202800000</a>	Présszerszámok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz	
GTIN (EAN)	4032248512072		
Qty.	1 ST		

## Sets - RJ45

SnapIn dugaszolható csatlakozók az IEC 61076-3-106 6. változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-P-IP67	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">8808380000</a>	Csatlakozódugó, Dugó, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 6. változat IEC 61076-3-106 szerint	
GTIN (EAN)	4032248505968		
Qty.	1 ST		