

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



SnapIn dugaszolható csatlakozók az IEC 61076-3-106 6. változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Rögzítő peremes aljzat, Kapcsolókarima, 90° fel, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| Rendelési szám | 8829440000 |
| Típus | IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67 |
| GTIN (EAN) | 4032248532469 |
| Qty. | 1 Darab |

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 50 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

| | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------|--|
| 1. csatlakozás | RJ45 | 2. csatlakozás | RJ45 90°; Szerelőkarima rögzítőkerettel és RJ45-modul, aljzat - 90°-os aljzat, felfelé elvesztésbiztos fedél |
| Árucikk leírása | Kapcsolókarima, 90° fel | Összetétel | |
| Szín | Világosszürke | Ház fő anyaga | PA 66, UL 94: V-0 |
| Kategória | Cat.6 (ISO/IEC 11801) | Érintkező felület | Arany a nikkel felett |
| Felszerelés típusa | Szekrény, Elosztódoboz | Árnyékolás | 360°; árnyékolás-érintkező |
| Védelmi osztály | IP67 | Dugaszolási ciklusok | 750 |

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV) TAE00003EW Csatlakozó, standard IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

Besorolások

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90

Méretrajz




IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

RJ45 összekötő / modul



IE dugaszolható csatlakozó, IP20, réz és üvegszálalás optikai kábelekhez

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|--|
| Típus | IE-XRJ45/IDC | Változat | |
| Rendelési szám | 8808330000 | Aljzatbetét, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20 | |
| GTIN (EAN) | 4032248505913 | | |
| Qty. | 1 ST | | |