

**HTF 48****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpelő szerszámok lapos csatlakozókhöz és lapos csatlakozókhöz való aljzatokhoz nyitott vagy hengerelt krimpelő karommal

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

**Általános rendelési adatok**

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B-krimp
Rendelési szám	<a href="#">9013080000</a>
Típus	HTF 48
GTIN (EAN)	4008 1901 13056
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	453.98 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám lapos csatlakozókhoz és lapos csatlakozó hüvelyekhez csatlakozószélesség 4,8 mm	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés


Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Krimpelési típus/profil	B-krimp		

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	F-csatlakozódugó / -hüvely	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 14
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21	Dugó szélesség	4.8 mm
Krimpelési tartomány, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



**Tartozékok****Tartozékok/cserealkatrészek**

Krimpelő szerszámok lapos csatlakozókhoz és lapos csatlakozókhoz való aljzatokhoz nyitott vagy hengerelt krimpelő karommal

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

**Általános rendelési adatok**

Típus	ERTE AN HTF 48	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1246420000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118034738	
Qty.	1 ST	