

**CTN 25 D4 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz  
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,  
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">9017350000</a>
Típus	CTN 25 D4 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190435752
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	717 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám szigetetlen csatlakozókhoz 10 – 25 mm <sup>2</sup>	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés


Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	25 mm <sup>2</sup>	Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Nem szigetelt összekötők	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 4
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 8	Krimpelési tartomány, max.	25 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, min.	10 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## CTN 25 D4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz  
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,  
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES CTN 25 D4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9050570000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4008190353704	
Qty.	1 ST	